

IU 300

Analysatörenhet för GD 335 / GD 375, vit plastkapsling



Produktdetaljer:


Godkännanden	EN 50131-1, VDS G194021 class C
Matningsspänning	9-15 VDC / 18-30 VDC
Strömförbrukning	10 mA (16-28 mA vid larm)
Larmutgång	Relay, NC
Kontaktdata	35 VDC / 100 mA
Sabotageskydd	Ja
Larmåterställning	Voltage breaking / Control input / Manual
Anslutning	Skruvplint
Kapsling	ABS Plastic or Metal
Arbetstemperatur	-40°C - +70°C
Kapslingsklass	IP 41
Mått (L x B x H) mm	92 x 31 x 23
Grade	2



IU 300 är en analysator- och reläenhet till GD 335 och GD 375 serien glaskrossdetektorer för anslutning till en centralapparat. Upp till 20 detektorer kan anslutas till en analysatörenhet.

IU 300 övervakar resistansförändringar i en balanserad larmslinga. Den är programmerbar till Latch för manuell återställning eller Auto-reset efter 2 sekunder.


Anmärkning: Larm från en detektor aktiverar larmreläet på analysatörenheten.



BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
IU 300	6332540	Analysatörenhet för GD 335 / GD 375, vit plastkapsling
IU 300-M	6332541	Analysatörenhet för GD 335 / GD 375, grå metallkapsling

Relaterade produkter och tillbehör:

	IU 370 Analysatorenhet för GD 330/ GD 370/ GD 470	 The schematic diagram shows three circular components connected in parallel between terminals 1 and 4. Each component has a '+' terminal at the top and a '-' terminal at the bottom, with a 1 K resistor connected to the '-' terminal. A 2.2K resistor is connected between terminal 4 and the rightmost '-' terminal. The components are labeled 'GD 330' and 'GD 370'. To the right, a side view shows a rectangular unit with a width of 91,0 and a height of 31,0. A detail view shows a smaller component with a height of 23,0.
	MH 300 Metallkåpa för IU 300 och IU 370	